



**Barre de pontage 3P+N 63A languette 10mm<sup>2</sup> 12m pour disjoncteurs 1P+N 1 module**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 63 A

**Architecture**

Nombre de pôles 4

**Dimensions**

Longueur 214 mm

**Tension**

Tension assignée de tenue aux chocs 4 000 V

**Raccordement**

Section de raccordement en câble rigide 10 mm<sup>2</sup>

Type de connection/prise Barre de pontage avec broche

**Capacité**

Nombre de modules 12

KBN663A

