



Barres de pontage 3P+N 63A languette 12 mod

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

Architecture

KBN863A



Nombre de pôles	4
-----------------	---

Dimensions

Longueur	218,20 mm
----------	-----------

Tension

Tension assignée de tenue aux chocs	4 000 V
-------------------------------------	---------

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 400 V
------------------------------	-------------

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	10 mm ²
---	--------------------

Type de connexion / prise	Barre de pontage avec broche
---------------------------	------------------------------

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

Capacité

Nombre de modules	12
-------------------	----