



KBN863C

## Barres de pontage 3P+N 63A languette 24 mod

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal 63 A

#### Architecture

Nombre de pôles 4

#### Dimensions

Longueur 424,90 mm

#### Tension

Tension assignée de tenue aux chocs 4 000 V

#### Raccordement

Section de raccordement en câble rigide 10 mm<sup>2</sup>

#### Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 60 °C

#### Capacité

Nombre de modules 24