



KBN863C



Barres de pontage 3P+N 63A languette 24 mod

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 63 A

Architecture

Nombre de pôles 4

Dimensions

Longueur 424,90 mm

Tension

Tension assignée de tenue aux chocs 4 000 V

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide 10 mm²

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 60 °C

Capacité

Nombre de modules 24