



KBS763



Barres de pontage pour système SanVis

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 63 A

Architecture

Nombre de pôles 2

Dimensions

Longueur 228 mm

Tension

Tension assignée de tenue aux chocs 4 000 V

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide 10 mm²

Type de connection/prise Barre de pontage avec broche

Capacité

Nombre de modules 13