



KD302M



### Barre de pontage pour 2 disjoncteurs moteur 3P 63A fourche 10mm<sup>2</sup>

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal 63 A

##### Architecture

Nombre de pôles 3

##### Dimensions

Longueur 88 mm

##### Tension

Tension assignée de tenue aux chocs 4 500 V

##### Raccordement

Section de raccordement en câble rigide 10 mm<sup>2</sup>

Type de connection/prise Barre de pontage avec fourche

##### Conditions d'utilisation

Température de service -25 - 55 °C

##### Capacité

Nombre de modules 5