



KD303M

Barre de pontage pour 3 disjoncteurs moteur 3P 63A fourche 10mm²

Caractéristiques techniques

Courant électrique	
Courant assigné nominal	63 A
Architecture	
Nombre de pôles	3
Dimensions	
Longueur	132 mm
Tension	
Tension assignée de tenue aux chocs	4 500 V
Raccordement	
Section de raccordement en câble rigide	10 mm²
Conditions d'utilisation	
Température de service	-25 - 55 °C
Capacité	
Nombre de modules	7,50