

57



Barre de pontage 4P 63A fourche 10mm² 57M

Caractéristiques techniques

Nombre de modules

Courant électrique	
Courant assigné nominal	63 A
Architecture	
Nombre de pôles	4
Dimensions	
Longueur	1 000 mm
Tension	
Tension assignée de tenue aux chocs	4 500 V
Raccordement	
Section de raccordement en câble rigide	10 mm²
Capacité	

KDN463B