



KJ01C

Répartiteur à barrettes étagé 125A, 4 pole 2x 10-35mm²/10 x 2,5-16²par pole

Caractéristiques techniques

Nombre de pôles	4 P
Nombre de modules	7.5
Courant assigné nominal	125 A
Profondeur produit installé	44 mm
Hauteur produit installé	86 mm
Largeur produit installé	129 mm
Poids du laiton contenu dans le produit	260 g
Directive européenne WEEE	concerné
Sans halogène	Non
