



Répartiteur 125A, tétrapolaire, 1x 10-35² / 7x 4-25² / 4x 2,5-16² par phase

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 125 A

Architecture

Nombre de pôles 4

Dimensions

Largeur 126 mm

Capacité

Nombre de modules 7

Installation, montage

Couple de serrage 2,50 - 2,50 Nm

KJ125C

