



KJ125C



**Répartiteur 125A, tétrapolaire, 1x 10-35<sup>2</sup> / 7x 4-25<sup>2</sup> / 4x 2, 5-16<sup>2</sup> par phase**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal

125 A

**Architecture**

Nombre de pôles

4

**Dimensions**

Largeur

126 mm

**Capacité**

Nombre de modules

7

**Installation, montage**

Couple de serrage

2,50 - 2,50 Nm