



Borne de passage-phase, 10mm², 1000V/57A, connection à vis

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 57 A

Dimensions

Hauteur 51,50 mm

Largeur 10 mm

Profondeur 58 mm

Installation, montage

Montage Rail DIN

Raccordement

Section de raccordement en câble souple 1 - 10 mm²

Section de raccordement en câble rigide 1.5 - 16 mm²

Matière

Couleur Gris

Matière Polyamide (PA)

Connectivité

Type de connection/prise Borne à vis

KXN10LH

