



Colonne 2,70-3,00m anodisé naturel

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur de montage 2,7 - 3,0 m

Equipement

Portatifs Non

Matière

Matière Aluminium

Traitement de surface Anodisé

Couleur Naturel andosied

L1901ELN