



Colonne 3,00-3,30m anodisé naturel

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur de montage 3,0 - 3,3 m

Équipement

Portatifs Non

Matière

Matière Aluminium

Traitement de surface Anodisé

Couleur Naturel anodisé

L1902ELN