



Goulotte de câblage flexible autocollante sans halogene 20mm L=500mm gris clair

L2222



Caractéristiques techniques

Flexible	Oui
Configuration des parois du profilé	Estampé
Résistant au cheminement	Oui
Hauteur de goulotte	0 mm
Longueur	500 mm
Largeur de goulotte	0 mm
Largeur des découpes latérales	8 mm
Largeur de languette	4.5 mm
Forme de couvercle	aucun
Couleur	gris clair
Matière	polyamide (PA)
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée
Mode de fixation	Autocollant et base perforée
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm ² (taux de remplissage 40%)	18
Section intérieure / utile	154 mm ²
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm ² (taux de remplissage 40%)	13
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1 mm ² (taux de remplissage 40%)	20
Directive européenne RoHs	conformité volontaire
Classement UL 94	V0
Sans halogène	Oui
Température ambiante	-25...90 °C