




L2755VERZ



## Angle plat LFS30045 zingué

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

|         |       |
|---------|-------|
| Hauteur | 30 mm |
| Largeur | 45 mm |

#### Accessoires

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Configuration de la pièce de forme | Fond, Couvreclé |
|------------------------------------|-----------------|

#### Réglages

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Plage angulaire | 90 - 90 |
|-----------------|---------|

#### Matière

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Matière               | Acier     |
| Traitement de surface | Galvanisé |
| Couleur               | Zingué    |

#### Sécurité

|   |      |
|---|------|
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | IK08 |
| Indice de protection IP                           | IP30 |

#### Normes

|  |     |
|--|-----|
| Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12 | Oui |
|--|-----|

#### Conditions d'utilisation

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 60 °C |
|------------------------|------------|

#### Equipement

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Avec film de protection | Non |
|-------------------------|-----|