



L27809010

Dérivation pour moulures EK et ATA 12x20, 6/12x30mm blanc pure

Caractéristiques techniques

Mode de fixation	maintenu par le couvercle
Hauteur de goulotte	40 mm
Largeur de goulotte	40 mm
Couvercle avec joint	Non
Couleur	blanc paloma
Matière	PVC
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée
Perforation de socle	Sans poinçonnage de base
Configuration de la pièce de forme	Moulé
Directive européenne RoHS	conformité volontaire
Température ambiante	-5...65 °C