



L44719011

**Angle int., GBD(A)50085, noir**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

|         |       |
|---------|-------|
| Hauteur | 56 mm |
| Largeur | 85 mm |

**Accessoires**

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Configuration de la pièce de forme | Moulé |
|------------------------------------|-------|

**Configuration**

|               |     |
|---------------|-----|
| Chevauchement | Oui |
|---------------|-----|

**Réglages**

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Plage angulaire | 90 - 90 |
|-----------------|---------|

**Installation, montage**

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Perforation de socle | Non |
|----------------------|-----|

**Matière**

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Matière               | Acrylonitrile butadiène styrène (ABS) |
| Traitement de surface | Non traité                            |
| Couleur               | Noir                                  |
| Code RAL              | 9011                                  |

**Équipement**

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Avec film de protection | Non |
|-------------------------|-----|