

120 kA

C



LF316G

## Fusibles cylindr. pour applications industrielles 10x38mm gG 16A 500V AC 120kA

## Caractéristiques techniques

Fusible

IEC 60898-1

Courbe

rusible	
Caractéristique du fusible	gG
Taille du fusible	10.3 x 38
Courant électrique	
Courant assigné nominal	16 A
Puissance	
Puissance dissipée totale sous IN	1,60 W

Principaux attributs électriques	
Pouvoir de coupure nominal Icn AC selon	

Tension	
Type de tension d'alimentation	AC
Tension nominale	500 - 500 V

Tension nominale	500 - 500 V
Architecture	