



LF316PV



## Cartouche fusible PV 10x38 mm 1000V DC 16A

### Caractéristiques techniques

#### Fusible

Caractéristique du fusible	gPV
Taille de l'élément fusible	10.3 x 38

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

#### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	2,70 W
-----------------------------------	--------

#### Principaux attributs électriques

Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1	30 kA
--	-------

#### Tension

Type de tension d'alimentation	DC
Tension nominale	1 000 - 1 000 V