

С



## Cartouche fusible industrielle 14x51 gG 25A

## Caractéristiques techniques

Courbe

Fusible	
Caractéristique du fusible	gG
Taille du fusible	14 x 51
Courant électrique	
Courant assigné nominal	25 A
Puissance	
Puissance dissipée totale sous IN	3,30 W
Principaux attributs électriques	
Pouvoir de coupure nominal Icn AC selon IEC 60898-1	80 kA
Tension	
Type de tension d'alimentation	AC
Tension nominale	690 - 690 V
Architecture	