



LF425G



### Cartouche fusible industrielle 14x51 gG 25A

#### Caractéristiques techniques

##### Fusible

Caractéristique du fusible	gG
Taille de l'élément fusible	14 x 51

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	25 A
-------------------------	------

##### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	3,30 W
-----------------------------------	--------

##### Principaux attributs électriques

Pouvoir de coupure nominal Icn AC selon IEC 60898-1	80 kA
---	-------

##### Tension

Type de tension d'alimentation	AC
Tension nominale	690 - 690 V