



Cartouche fusible industrielle 14x51 gG 40A

Caractéristiques techniques

Fusible

Caractéristique du fusible	gG
Taille de l'élément fusible	14 x 51

Courant électrique

Courant assigné nominal	40 A
-------------------------	------

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	4,75 W
-----------------------------------	--------

Principaux attributs électriques

Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1	120 kA
--	--------

Tension

Type de tension d'alimentation	AC
Tension nominale	500 - 500 V

LF440G

