



Fusibles cylindr. pour applications industrielles 22x58mm gG 125A 500V AC 120kA

Caractéristiques techniques

Fusible

Caractéristique du fusible	gG
Taille de l'élément fusible	22 x 58

Courant électrique

Courant assigné nominal	125 A
-------------------------	-------

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	11,40 W
-----------------------------------	---------

Principaux attributs électriques

Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1	120 kA
--	--------

Tension

Type de tension d'alimentation	AC
Tension nominale	500 - 500 V

LF599G

