



Goulotte Liféa 20X35 sans agrafe blanc

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	20 mm
Largeur	33 mm
Longueur	2 000 mm
Section intérieure / utile	440 - 440 mm ²

LFF2003509016



Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	2
---	---

Matière

Matériau	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement	Non traité
Code RAL	9016
Couleur	Pure

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK07
Classe de protection (IP)	IP40

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

Connectivité

Accessoires d'alignement goulotte	Sans éclisses
-----------------------------------	---------------

Equipement

Nombre de cloisons	0
Nombre de cloisons clipsables	0
Agrafe incluse	Non
Avec film de protection	Non