



LFF2003509016

## Goulotte Liféa 20X35 sans agrafe blanc

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Hauteur                  | 20 mm                     |
| Largeur                  | 33 mm                     |
| Longueur                 | 2 000 mm                  |
| Section intérieure/utile | 440 - 440 mm <sup>2</sup> |

#### Capacité

|   |   |
|---|---|
| Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs) | 2 |
|---|---|

#### Matière

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Matière               | Polyvinylchloride (PVC) |
| Traitement de surface | Non traité              |
| Code RAL              | 9016                    |
| Couleur               | Pure                    |

#### Sécurité

|   |      |
|---|------|
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | IK07 |
| Classe de protection (IP)                         | IP40 |

#### Conditions d'utilisation

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 60 °C |
|------------------------|------------|

#### Connectivité

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Accessoires d'alignement | Sans éclisses |
|--------------------------|---------------|

#### Équipement

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Nombre de cloisons            | 0   |
| Nombre de cloisons clipsables | 0   |
| Eclisse incluse               | Non |
| Avec film de protection       | Non |