



LFF2003509016

Goulotte Liféa 20X35 sans agrafe blanc

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation bottom punched

Modèle

Traitement antibactérien Non

Auto-adhésif Non

Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

Dimensions

Hauteur de goulotte 20 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 33 mm

Espacement horizontal des perforations 250 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 2

Porte, couvercle

Forme de couvercle prémonté

Matières

Couleur blanc signalisation

Couleur RAL RAL 9016 - Blanc signalisation

Matière PVC

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Transparent Non

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Non

Fixation de conduite intérieure Non

Câble

Section intérieure / utile 440 mm²

Équipement

Nombre de cloisons fixes 0

Nombre de cloisons clipsables 0

Nombre d'agrafes par mètre 0

Standards

Homologations EN50085-2-1

Directive européenne RoHS conformité volontaire

Sécurité

Indice de protection IP IP40

Sous réserve de modifications techniques

Sans halogène	Non
Résistance au choc	IK07
Conditions d'utilisation	
Température de service	-5...60 °C
Température	
Température ambiante	-5...65 °C