



LFF3003007030

Goulotte Liféa 30X30 avec eclisses RAL 7030

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation bottom punched

Modèle

Traitement antibactérien Non

Auto-adhésif Non

Connectivité

Accessoires d'alignement Profilé pré-équipé d'éclisses

Dimensions

Hauteur de goulotte 30 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 30 mm

Espacement horizontal des perforations 125 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 3

Porte, couvercle

Forme de couvercle en vrac

Matières

Couleur gris

Couleur RAL RAL 7030 - Gris pierre

Matière PVC

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Transparent Non

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Non

Fixation de conduite intérieure Non

Câble

Section intérieure / utile 620 mm²

Équipement

Nombre de cloisons fixes 0

Nombre de cloisons clipsables 0

Nombre d'agrafes par mètre 2

Standards

Homologations EN50085-2-1

Directive européenne RoHS conformité volontaire

Sécurité

Indice de protection IP IP40

Sous réserve de modifications techniques

Sans halogène	Non
Résistance au choc	IK07
Conditions d'utilisation	
Température de service	-5...60 °C