



LFF300659010



Angle plat LF/LFF30060, blanc paloma

Caractéristiques techniques

Mode de fixation	clipsé
Hauteur de goulotte	30 mm
Largeur de goulotte	57 mm
Mesure a	95 mm
Couvercle avec joint	Non
Couleur	blanc paloma
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	ABS
Type de traitement de surface	non traitée
Perforation de socle	Sans poinçonnage de base
Plage angulaire	90 °
Configuration de la pièce de forme	Moulé
Homologations	EN50085-2-1
Sans halogène	Oui
Température ambiante	-5...60 °C