



**Angle intérieur pour goulotte LF/LFH 40x57mm blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Accessoires**

Type d'accessoires	Moulé
--------------------	-------

LFF4006049016



**Réglages**

Plage d'angles	83 - 97
----------------	---------

**Dimensions**

Hauteur	40 mm
Largeur	57 mm

**Matière**

Matériaux	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
Traitement	Non traité
Couleur	Pure
Code RAL	9016

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK	IK07
-------------------------	------

**Normes**

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
---	-----

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5 - 90 °C
------------------------	------------

**Equipement**

Avec film de protection	Non
Produit compatible avec	LFF 40x60