



LFF4009007030

Goulotte Liféa 40X90 avec eclisses/2 agrf. RAL 7030

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	40 mm
Largeur	90 mm
Longueur	2 000 mm
Section intérieure/utile	2 650 - 2 650 mm ²

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	14
---	----

Matière

Matière	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement de surface	Non traité
Code RAL	7030
Couleur	Gris

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Indice de protection IP	IP40

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

Connectivité

Accessoires d'alignement	Profilé pré-équipé d'éclisses
--------------------------	-------------------------------

Équipement

Nombre de cloisons	0
Nombre de cloisons clipsables	1
Éclisses incluses	Oui
Avec film de protection	Non