



LFF4009007030

## Goulotte Liféa 40X90 avec éclisses/2 agrf. RAL 7030

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Hauteur	40 mm
Largeur	90 mm
Longueur	2 000 mm
Section intérieure/utile	2 650 - 2 650 mm <sup>2</sup>

#### Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	14
---	----

#### Matière

Matière	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement de surface	Non traité
Code RAL	7030
Couleur	Gris

#### Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Indice de protection IP	IP40

#### Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

#### Connectivité

Accessoires d'alignement	Profilé pré-équipé d'éclisses
--------------------------	-------------------------------

#### Équipement

Nombre de cloisons	0
Nombre de cloisons clipsables	1
Éclisses incluses	Oui
Avec film de protection	Non