



LFF4009009016

Goulotte Liféa 40X90 avec eclisses/2 agrafes blanc

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation bottom punched

Modèle

Traitement antibactérien Non

Auto-adhésif Non

Connectivité

Accessoires d'alignement Profilé pré-équipé d'éclisses

Dimensions

Hauteur de goulotte 40 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 90 mm

Espacement horizontal des perforations 125 mm

Espacement vertical des perforations 40 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 14

Porte, couvercle

Forme de couvercle en vrac

Matières

Couleur blanc signalisation

Couleur RAL RAL 9016 - Blanc signalisation

Matière PVC

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Transparent Non

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Non

Fixation de conduite intérieure Non

Câble

Section intérieure / utile 2650 mm²

Équipement

Nombre de cloisons fixes 0

Nombre de cloisons clipsables 1

Nombre de compartiments 1

Nombre d'agrafes par mètre 2

Standards

Homologations EN50085-2-1

Directive européenne RoHs conformité volontaire

Sous réserve de modifications techniques

Sécurité

Indice de protection IP	IP40
-------------------------	------

Sans halogène	Non
---------------	-----

Résistance au choc	IK07
--------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-5...60 °C
------------------------	------------

Température

Température ambiante	-5...65 °C
----------------------	------------
