



LFF600957030



Angle plat LF/LFF60090 gris

Caractéristiques techniques

Mode de fixation	clipsé
Hauteur de goulotte	60 mm
Largeur de goulotte	90 mm
Mesure a	128 mm
Couvercle avec joint	Non
Couleur	gris
Couleur RAL	RAL 7030 - Gris pierre
Matière	PC-ABS
Type de traitement de surface	non traitée
Perforation de socle	Sans poinçonnage de base
Plage angulaire	90 °
Configuration de la pièce de forme	Moulé
Homologations	EN50085-2-1
Sans halogène	Oui
Température ambiante	-5...60 °C