




LFF601147030



Angle intérieur variable LF/LFF60110 gris

Caractéristiques techniques

Accessoires

Configuration de la pièce de forme	Moulé
------------------------------------	-------

Réglages

Plage angulaire	83 - 97
-----------------	---------

Dimensions

Hauteur	60 mm
---------	-------

Largeur	110 mm
---------	--------

Matière

Matière	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS), Polycarbonate (PC)
---------	---

Traitement de surface	Non traité
-----------------------	------------

Couleur	Gris pierre
---------	-------------

Code RAL	7030
----------	------

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
---	------

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

Equipement

Avec film de protection	Non
-------------------------	-----