



LFF601147030



Angle intérieur variable LF/LFF60110 gris

Caractéristiques techniques

Accessoires

Configuration de la pièce de forme Moulé

Réglages

Plage angulaire 83 - 97

Dimensions

Hauteur 60 mm

Largeur 110 mm

Matière

Matière Acrylonitrile butadiène styrène (ABS), Polycarbonate (PC)

Traitement de surface Non traité

Couleur Gris pierre

Code RAL 7030

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK07

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12 Non

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 60 °C

Équipement

Avec film de protection Non