



LFF6019009010

Goulotte Liféa 60X190 RAL 9010 avec éclis. et 2 agrf./mètre

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Hauteur | 60 mm |
| Largeur | 190 mm |
| Longueur | 2 000 mm |
| Section intérieure/utile | 9 060 - 9 060 mm ² |

Capacité

| | |
|---|----|
| Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs) | 48 |
|---|----|

Matière

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Matière | Polyvinylchloride (PVC) |
| Traitement de surface | Non traité |
| Code RAL | 9010 |
| Couleur | Blanc paloma |

Sécurité

| | |
|---|------|
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | IK07 |
| Indice de protection IP | IP40 |

Normes

| | |
|--|-----|
| Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12 | Non |
|--|-----|

Conditions d'utilisation

| | |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 60 °C |
|------------------------|------------|

Connectivité

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Accessoires d'alignement | Profilé pré-équipé d'éclisses |
|--------------------------|-------------------------------|

Équipement

| | |
|-------------------------------|-------|
| Nombre de cloisons | 0 |
| Nombre de compartiments | 1 - 4 |
| Nombre de cloisons clipsables | 3 |
| Éclisses incluses | Oui |
| Avec film de protection | Non |