



LFF71H0909010

Support appareillage simple 45x45mm pour LFF40/60090BP

Caractéristiques techniques

Mode de fixation	serrage
Module	Simple
Format appareillages compatibles	45x45 mm
Hauteur de goulotte	60 mm
Longueur	120 mm
Largeur de goulotte	90 mm
Montage du couvercle	Intérieur
Forme du couvercle pour goulotte/colonne d'installation	Lisse
Couleur	blanc paloma
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	ABS
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée
Montage	juxtaposable
Equipé de	vide
Avec rabat transparent	Non
Homologations	EN50085-2-1
Directive européenne RoHS	conformité volontaire
Indice de protection IP	IP40
Sans halogène	Oui
Résistance au choc	IK07
Température ambiante	-5...60 °C