



LFF71H1199010

10 extensions pour support LFF71H110BP

Caractéristiques techniques

| | |
|--|-----------------------|
| Mode de fixation | serrage |
| Module | Simple |
| Format appareillages compatibles | 45x45 mm |
| Hauteur de goulotte | 60 mm |
| Longueur | 70 mm |
| Largeur de goulotte | 110 mm |
| Montage du couvercle | Intérieur |
| Forme du couvercle pour goulotte/colonne d'installation | Lisse |
| Couleur | blanc paloma |
| Couleur RAL | RAL 9010 - Blanc pur |
| Matière | ABS |
| Groupe de matériau | plastique |
| Type de traitement de surface | non traitée |
| Montage | juxtaposable |
| Equipé de | vide |
| Avec rabat transparent | Non |
| Homologations | EN50085-2-1 |
| Directive européenne RoHS | conformité volontaire |
| Indice de protection IP | IP40 |
| Sans halogène | Oui |
| Résistance au choc | IK07 |
| Température ambiante | -5...60 °C |