




LFH4006109010



## Goulotte LFH 40X60 RAL 9010 sans halogène avec séparation

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Hauteur	40 mm
Largeur	57 mm
Longueur	2 000 mm
Section intérieure/utile	1 660 - 1 660 mm <sup>2</sup>

#### Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	10
---	----

#### Matière

Matière	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS), Polycarbonate (PC)
Traitement de surface	Non traité
Code RAL	9010
Couleur	Blanc paloma

#### Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

#### Connectivité

Accessoires d'alignement	Sans éclisses
--------------------------	---------------

#### Équipement

Nombre de cloisons	1
Nombre de compartiments	2 - 2
Nombre de cloisons clipsables	0
Éclisses incluses	Oui
Avec film de protection	Non