



LFH6015109010



Goulotte LFH 60X150 RAL 9010 sans halogène

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	60 mm
Largeur	150 mm
Longueur	2 000 mm
Section intérieure/utile	7 300 - 7 300 mm ²

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	46
---	----

Matière

Matière	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS), Polycarbonate (PC)
Traitement de surface	Non traité
Code RAL	9010
Couleur	Blanc paloma

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

Connectivité

Accessoires d'alignement	Sans éclisses
--------------------------	---------------

Équipement

Nombre de cloisons	1
Nombre de compartiments	2 - 2
Nombre de cloisons clipsables	0
Éclisses incluses	Oui
Avec film de protection	Non