



LFR2003509016A



Goulotte flexible LFR 20x35 en PVC blanc

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Hauteur | 18 mm |
| Largeur | 33 mm |
| Longueur | 20 000 mm |
| Section intérieure / utile | 700 - 700 mm ² |

Capacité

| | |
|---|---|
| Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs) | 3 |
|---|---|

Matière

| | |
|------------|-------------------------|
| Matériau | Polyvinylchloride (PVC) |
| Traitement | Non traité |
| Code RAL | 9016 |
| Couleur | Blanc signalisation |

Sécurité

| | |
|---------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK | IK07 |
| Classe de protection (IP) | IP40 |

Normes

| | |
|--|-----|
| Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12 | Non |
|--|-----|

Conditions d'utilisation

| | |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 60 °C |
|------------------------|------------|

Connectivité

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Accessoires d'alignement goulotte | Sans éclisses |
|-----------------------------------|---------------|

Equipement

| | |
|-------------------------------|-------|
| Nombre de cloisons | 0 |
| Nombre de compartiments | 1 - 1 |
| Nombre de cloisons clipsables | 0 |
| Agrafe incluse | Non |
| Avec film de protection | Non |