



LFR2003509016A



## Goulotte flexible LFR 20x35 en PVC blanc

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Hauteur	18 mm
Largeur	33 mm
Longueur	20 000 mm
Section intérieure/utile	700 - 700 mm <sup>2</sup>

#### Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	3
---	---

#### Matière

Matière	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement de surface	Non traité
Code RAL	9016
Couleur	Blanc signalisation

#### Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Indice de protection IP	IP40

#### Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

#### Connectivité

Accessoires d'alignement	Sans éclisses
--------------------------	---------------

#### Équipement

Nombre de cloisons	0
Nombre de compartiments	1 - 1
Nombre de cloisons clipsables	0
Éclisses incluses	Non
Avec film de protection	Non