



Goulotte LFS en acier 60x60mm galvanisé

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	60 mm
Largeur	60 mm
Longueur	2 000 mm
Section intérieure/utile	2 860 - 2 860 mm ²

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	12
---	----

Matière

Matière	Acier
Traitement de surface	Galvanisé
Couleur	Zingué

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK08
Indice de protection IP	IP30

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 90 °C
------------------------	------------

Connectivité

Accessoires d'alignement	Eclisses en références séparées
--------------------------	---------------------------------

Équipement

Nombre de cloisons	0
Nombre de compartiments	1 - 1
Nombre de cloisons clipsables	0
Éclisses incluses	Oui
Avec film de protection	Non

LFS600600VERZ

