

Non



LFS6010009010



Goulotte LFS en acier 60x100mm en blanc palmoa

Caractéristiques techniques

ח				

Dimensions	
Hauteur	60 mm
Largeur	100 mm
Longueur	2 000 mm
Section intérieure / utile	5 025 - 5 025 mm²
Capacité	
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	21
Matière	
Matière	Acier
Traitement de surface	Laqué
Code RAL	9010
Matières	
Couleur	Blanc paloma
Sécurité	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK08
Indice de protection IP	IP30
Normes	
Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Oui
Conditions d'utilisation	
Température de service	-5 - 90 °C
Connectivité	
Accessoires d'alignement	Eclisses en références séparées
Equipement	
Nombre de cloisons	0
Nombre de cloisons clipsables	1
Éclisses incluses	Oui

Avec film de protection