



Cloison pour LFF profondeur : 40

Caractéristiques techniques

Mode de fixation	serrage
Module	Simple
Hauteur de goulotte	40 mm
Longueur	2000 mm
Couleur	gris clair
Matière	PVC
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée
Directive européenne RoHS	conformité volontaire
Sans halogène	Non

M2024

