



**Te et croix, LF/FB 60150, blanc paloma**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

|         |        |
|---------|--------|
| Hauteur | 61 mm  |
| Largeur | 150 mm |

**Accessoires**

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Configuration de la pièce de forme | Moulé |
|------------------------------------|-------|

**Normes**

|  |     |
|--|-----|
| Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12 | Non |
|--|-----|

**Matière**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Matière               | Acrylonitrile butadiène styrène (ABS), Polycarbonate (PC) |
| Traitement de surface | Non traité  |
| Couleur               | Blanc paloma  |
| Code RAL              | 9010  |

**Sécurité**

|   |      |
|---|------|
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | IK07 |
|---|------|

**Conditions d'utilisation**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 90 °C |
|------------------------|------------|

**Équipement**

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Avec film de protection | Non |
|-------------------------|-----|

M55269010

