

Polyvinylchloride (PVC)



M55367030



Te et croix, LF/FB 60190, gris

Caractéristiques techniques

Di			

Hauteur	61 mm
Largeur	190 mm

Accessoires

Configuration de la pièce de forme	Moulé
------------------------------------	-------

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon	
DIN4102-12	Non

Matière Matière

Traitement de surface	Non traité
Couleur	Gris
Code RAL	7030

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs	
mécaniques	IK07

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C

Equipement

Avec

film de protection	Non