



M55369010



**Te et croix, LF/FB 60190, blanc paloma**

**Caractéristiques techniques**

Mode de fixation	maintenu par le couvercle
Traitement antibactérien	Non
Hauteur de goulotte	61 mm
Largeur de goulotte	190 mm
Mesure a	290 mm
Couvercle avec joint	-
Couleur	blanc paloma
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	PVC
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée
Perforation de socle	Sans poinçonnage de base
Configuration de la pièce de forme	Moulé
Directive européenne RoHS	conformité volontaire
Sans halogène	Non
Résistance au choc	IK07
Température de service	-5...60 °C