



M61468014

**Té et Croix, LF 20035/36, marron**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

|         |       |
|---------|-------|
| Hauteur | 20 mm |
| Largeur | 33 mm |

**Accessoires**

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Configuration de la pièce de forme | Moulé |
|------------------------------------|-------|

**Normes**

|  |     |
|--|-----|
| Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12 | Non |
|--|-----|

**Matière**

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Matière               | Polyvinylchloride (PVC) |
| Traitement de surface | Non traité              |
| Couleur               | Marron                  |
| Code RAL              | 8014                    |

**Sécurité**

|   |      |
|---|------|
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | IK07 |
|---|------|

**Conditions d'utilisation**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 60 °C |
|------------------------|------------|

**Équipement**

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Avec film de protection | Non |
|-------------------------|-----|